



ROTHENBERGER

各種配管検査、構造物検査、空調ダクト・給排気筒検査などに

Asada

環境を守る親切ツール

ロースコープ i2522

タッチパネルモニター



狭小スペースも点検できる



現場の状況を

Wi-Fi

で、

リアルタイム転送

※転送するには専用アプリが必要です。

ヘッド外径 **25mm**

ケーブル長さ **22m**

適応管径 **φ40mm~100mm**

デジタルズーム **2倍**

コードNo.

R10860

税込 317,520円

標準価格

294,000円

モニター

静止画：30万画素
動画：7.7万画素

小型カメラヘッド

ヘッド径25mm＋柔軟なケーブルで40Aのパイプ、エルボもラクラク通過。

操作ボタン

ワンタッチの簡単操作で、静止画・動画を撮影。

録音機能

動画を撮影時、音声を録音可能。
※要SDカード

Wi-Fiで簡単転送

※現場環境により、受信感度が変わります。

Wi-Fiを利用し、現場のお客様と洗管業者がリアルタイムに管内の状況を確認可能。
※転送するには専用アプリが必要です。

Google Play
で手に入れよう

App Store
からダウンロード

Google Playは、Google Inc.の登録商標です。
AppStoreは、Apple Inc.のサービスマークです。

3.5型
TFTカラー液晶
タッチパネルモニター



- ① 露出調整
- ② ズーム
- ③ 静止画
動画撮影



WiFiと専用アプリ

を利用し、現場のライブ映像をタブレット・スマホに転送




ロースコープの映像を



タブレット、スマートフォンにその場で転送が可能に


すると… こんな事ができます!

操作性 抜群!!



専用アプリで文字入れ、マーキング、記号の入力が可能で、簡単に編集ができる!

作業効率 抜群!!



他の作業者と管内のライブ映像を共有すれば、作業がスムーズになり効率アップ!

信頼度 抜群!!



Wi-Fiを利用し、現場で簡易報告書の作成、提出ができる!

用途

排水管、プラント配管、工事配管、管更生前の検査等各種配管検査、リフォームに伴う検査(床下、天井、壁内等の狭所)、空調ダクト・給排気筒検査

仕様

コードNo.	R10860
電源	リチウムイオンバッテリー
カメラ	ヘッド外径:φ25mm、ケーブル長さ:22m(最小曲げ半径:150mm)
適応管径	φ40mm~100mm
焦点範囲	40mm~140mm
モニター	3.5型TFTカラータッチパネル液晶 解像度:320×240ピクセル
質量	3.1kg(カメラケーブル1000除く)
大きさ	本体(L:346×W:109×H:76mm) カメラケーブル2522(L:340×W:340×H:180mm)
保存形式	静止画・JPEG(35万画素) / 動画・WAV(7.7万画素)
保存媒体	SDカード(最大32GBまで対応)
外部出力	Mini USB ※データ転送のみ
標準付属品	ロースコープ2000本体 カメラケーブル2522 カメラケーブル1000 (ヘッド外径:φ17mm/ケーブル長さ:0.9m) Mini USBケーブル、SDカード4GB 収納ケース、ACアダプタ



標準付属品のカメラケーブル1000でこんな事もできる!



床下、天井、壁内等のリフォーム作業や狭所の点検作業などに最適。




自動水平機能
配管内の映像を自動で水平に表示させる自動水平機能搭載。

別販売品

カメラアクセサリ

※カメラケーブル1000用



コードNo: **R69615**

標準価格: **5,800円**(税抜)

ガイドボール



コードNo: **R74629**

標準価格: **21,000円**(税抜)

●お求めは下記の代理店へ・・・

Asada アサダ株式会社

本社 / 名古屋市中区上飯田西町3-60 TEL (052) 911-7165 E-mail: sales@asada.co.jp

支店 / 東京・名古屋・大阪	海外事業所	工場
営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜 広島・福岡	アサダ・タイランド社 (バンコク) 台湾浅田股份有限公司 (台北) アサダ・アールコムマシナリー社 (クアラルンプール) アサダ・ベトナム社 (ホーチミン) アサダ・インド社 (ムンバイ) 上海浅田進出口有限公司 (上海) アサダ USA (オレゴン州・エッジ)	犬山工場 (愛知県・犬山市) アサダ第一精工株式会社 (松阪市) アサダ・マシナリー社 (バンコク)

www.asada.co.jp